



ISO 8748 Pružinová ocel 420-545 HV30 5X40MM

Objednací číslo	39150.050.040
Značka	-
UBB	950359072788
UNSPSC	31163201
EAN	8715492810069
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	40 mm
Materiál	Pružinová ocel
Technický materiál	420-545 HV30

Standardy

ISO	8748
DIN	7344

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. V =
Střihová pevnost
dvojitá min. v
kN. Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(spirálních
kolíků): Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky. Díky
svému spirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné
kolíky (spirálové
kolíky) velmi
flexibilní a vhodné
k vícenásobnému
použití při
dynamickém

zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technická specifikace

$a \approx$	1.3
d_1 (max.)	5.35
d_1 (min.)	5.15
d_2 (max.)	4.85
D (mm)	5
L (mm)	40
V	20

Technický náčrtek

