



Woodruffovo pero DIN 6888 Ocel C45+C Bez PU 8X9MM

Objednací číslo	39200.080.009
Značka	-
UBB	500645340307
UNSPSC	31163207
EAN	8717077081055
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Materiál	Ocel
Technický materiál	C45+C
Povrchová úprava	Bez PU

Info

(1.) Aplikace platí pro pera používaná jako lícovaná pera přenášející celý točivý moment.(2.) Aplikace platí pro pera používaná pouze pro nastavení polohy hnacího prvku, zatímco pro přenos točivého momentu jsou použity jiné součásti, např. hladká pera nebo kuželové kolíky.

Standardy

BS	4235-2
DIN	6888
ISO	3912

Technická specifikace

b	8
d2	22
Pro hřídel (1.) $\varnothing$	22
Pro hřídel (1.) $\varnothing \leq$	30
Pro hřídel (2.) $\varnothing$	38
L $\approx$	21.63

Technický náčrt

