



## Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 12X8X40MM

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 39250.128.040     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950359083918      |
| UNSPSC          | 31163207          |
| EAN             | 8715492814029     |
| BAL. od 25      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Délka              | 40 mm                                                           |
| Materiál           | Ocel                                                            |
| Technický materiál | C45+C                                                           |
| Povrchová úprava   | Bez PU                                                          |
| Info               | Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880. |

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 6885-A |
| NEN | 2430   |
| ISO | R773   |
| BS  | 4235-1 |

### Technická specifikace

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| b                             | 12 |
| Pro hřídel $\varnothing$      | 38 |
| Pro hřídel $\varnothing \leq$ | 44 |
| h                             | 8  |
| L (mm)                        | 40 |

### Technický náčrt

