



DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 2,5X12MM

Objednací číslo	39410.025.012
Značka	-
UBB	500645359042
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082991
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2.5 mm
Délka	12 mm
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Ocel
Technický materiál	C4C/C10C
Povrchová úprava	Bez PU

Standardy

DIN	661/302
ISO	1051
BS	4620

Technická specifikace

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k ≈	1.2
L (mm)	12

Technický náčrt

