



DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 6X25MM

Objednací číslo	39410.060.025
Značka	-
UBB	950368009938
UNSPSC	31162201
EAN	8715492822260
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	25 mm
Tvar hlavy	Se záпустnou hlavou
Materiál	Ocel
Technický materiál	C4C/C10C
Povrchová úprava	Bez PU

Standardy

ISO	1051
BS	4620
DIN	661/302

Technická specifikace

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k ≈	3
L (mm)	25

Technický náčrt

