



## DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 6X35MM

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 39410.060.035     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950368010175      |
| UNSPSC          | 31162201          |
| EAN             | 8715492822284     |
| BAL. od 250     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Průměr             | 6 mm                |
| Délka              | 35 mm               |
| Tvar hlavy         | Se záпустnou hlavou |
| Materiál           | Ocel                |
| Technický materiál | C4C/C10C            |
| Povrchová úprava   | Bez PU              |

### Standardy

|     |         |
|-----|---------|
| BS  | 4620    |
| DIN | 661/302 |
| ISO | 1051    |

### Technická specifikace

|           |      |
|-----------|------|
| d1        | 6    |
| d2        | 10.5 |
| d3 (min.) | 5.82 |
| D (mm)    | 6    |
| e (max.)  | 3    |
| k ≈       | 3    |
| L (mm)    | 35   |

### Technický náčrt

