

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 10X40MM



Číslo produktu	39410.100.040
Značka	-
UBB	950368011405
UNSPSC	31162201
EAN	8715492822475
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	10
Průměr (mm)	10
Délka (L) (mm)	40
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Technický materiál	C4C/C10C
Povrchová úprava	Bez PU

Standardy

ISO	1051
DIN	661/302
BS	4620

Technická specifikace

d ₂	14.5
d ₃ (min.)	9.4
e (max.)	5
k ≈	3

Technický náčrt

