



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 2X5MM

Objednací číslo 39700.020.005

Značka -

UBB 950359117914

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823083

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2 mm
Délka	5 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1470
NEN	≈2601
ISO	≈8739

Technická specifikace

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	5
r ≈	2
Tolerance	h9
V	2.85

Technický náčrt

