



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 6X16MM

Objednací číslo	39700.060.016
Značka	-
UBB	950359122450
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823656
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	16 mm
Materiál	Automatová ocel

Info V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1470
NEN	≈2601
ISO	≈8739

Technická specifikace

c ≈	0.8
d1	6
d2 ≈	6.3
D (mm)	6
L (mm)	16
r ≈	6
Tolerance	h11
V	22.8

Technický náčrt

