

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 1,5X10MM



Číslo produktu	39710.015.010
Značka	-
UBB	950359124845
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823915
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d_1	1.5
Průměr (mm)	1.5
Délka (L) (mm)	10
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d_1 (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

ISO	8744
DIN	1471

Technická specifikace

$c \approx$	0.2
$d_2 \approx$	1.6
$r \approx$	1.5
Tolerance	h9
V	1.6

Technický náčrt

