



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2X10MM

Objednací číslo 39710.020.010

Značka -

UBB 950359125594

UNSPSC 31163215

EAN 8715492823984

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2 mm
Délka	10 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technická specifikace

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	10
r ≈	2
Tolerance	h9
V	2.85

Technický náčrt

