



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2X12MM

Objednací číslo	39710.020.012
Značka	-
UBB	950359125677
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823991
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2 mm
Délka	12 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2602
ISO	≈8744
DIN	1471

Technická specifikace

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	12
r ≈	2
Tolerance	h9
V	2.85

Technický náčrt

