

## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2,5X16MM



Číslo produktu	39710.025.016
Značka	-
UBB	950359126584
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824097
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

$d_1$	2.5
Průměr (mm)	2.5
Délka (L) (mm)	16
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru $d_1$ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

### Standards

DIN	1471
ISO	8744

### Technická specifikace

$c \approx$	0.3
$d_2 \approx$	2.65
$r \approx$	2.5
Tolerance	h9
V	4.25

### Technický náčres

