

## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2,5X30MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39710.025.030     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359126824      |
| UNSPSC         | 31163215          |
| EAN            | 8715492824134     |
| BAL. od 250    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |   |
|-------------------------|---|
| $d_1$                   | 2.5   |
| Průměr (mm)             | 2.5   |
| Délka (L) (mm)          | 30  |
| Poznámky                | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru $d_1$ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15). |
| Materiál (dlouhý název) | Automatová ocel   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 8744 |
| DIN | 1471 |

### Technická specifikace

|               |      |
|---------------|------|
| $c \approx$   | 0.3  |
| $d_2 \approx$ | 2.65 |
| $r \approx$   | 2.5  |
| Tolerance     | h9   |
| V             | 4.25 |

### Technický náčrt

