

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 3X6MM



Číslo produktu	39710.030.006
Značka	-
UBB	950359126907
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824141
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d_1	3
Průměr (mm)	3
Délka (L) (mm)	6
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d_1 (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

DIN	1471
ISO	8744

Technická specifikace

$c \approx$	0.4
$d_2 \approx$	3.25
$r \approx$	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

