



## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 3X12MM

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 39710.030.012     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950359127244      |
| UNSPSC          | 31163215          |
| EAN             | 8715492824172     |
| BAL. od 200     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průměr   | 3 mm                                                                                                                                                                |
| Délka    | 12 mm                                                                                                                                                               |
| Materiál | Automatová ocel                                                                                                                                                     |
| Info     | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15). |

### Standardy

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 1471  |
| NEN | ≈2602 |
| ISO | ≈8744 |

### Technická specifikace

|           |      |
|-----------|------|
| c ≈       | 0.4  |
| d1        | 3    |
| d2 ≈      | 3.25 |
| D (mm)    | 3    |
| L (mm)    | 12   |
| r ≈       | 3    |
| Tolerance | h9   |
| V         | 6.15 |

### Technický náčrt

