



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 4X10MM

Objednací číslo	39710.040.010
Značka	-
UBB	950359127814
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824288
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	10 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2602
DIN	1471
ISO	≈8744

Technická specifikace

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	10
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčrt

