

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 5X40MM



Číslo produktu	39710.050.040
Značka	-
UBB	950359129489
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824486
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d_1	5
Průměr (mm)	5
Délka (L) (mm)	40
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d_1 (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

DIN	1471
ISO	8744

Technická specifikace

$c \approx$	0.63
$d_2 \approx$	5.3
$r \approx$	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický náčrt

