

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 6X12MM



Číslo produktu	39710.060.012
Značka	-
UBB	950359129638
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824523
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	6
Průměr (mm)	6
Délka (L) (mm)	12
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d ₁ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standardy

DIN	1471
ISO	8744

Technická specifikace

c ≈	0.8
d ₂ ≈	6.3
r ≈	6
Tolerance	h11
V	22.8

Technický náčrt

