



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 8X12MM

Objednací číslo	39710.080.012
Značka	-
UBB	950359130602
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824707
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	12 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8744
NEN	≈2602
DIN	1471

Technická specifikace

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	12
r ≈	8
Tolerance	h11
V	40.5

Technický náčrt

