



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 8X20MM

Objednací číslo	39710.080.020
Značka	-
UBB	950359130867
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824721
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	20 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standards

DIN	1471
ISO	≈8744
NEN	≈2602

Technická specifikace

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	20
r ≈	8
Tolerance	h11
V	40.5

Technický náčrt

