



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 8X24MM

Objednací číslo 39710.080.024

Značka -

UBB 950359130941

UNSPSC 31163215

EAN 8715492824738

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	24 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8744
DIN	1471
NEN	≈2602

Technická specifikace

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	24
r ≈	8
Tolerance	h11
V	40.5

Technický náčrt

