

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 3X8MM



Číslo produktu	39720.030.008
Značka	-
UBB	950359134331
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825148
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	3
Průměr (mm)	3
Délka (L) (mm)	8
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d ₁ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

DIN	1472
ISO	8745

Technická specifikace

c ≈	0.4
d ₂ ≈	3.25
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

