



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 3X24MM

Objednací číslo 39720.030.024

Značka -

UBB 950359134828

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825193

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	24 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1472
ISO	≈8745
NEN	≈2603

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	24
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

