

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 4X16MM



Číslo produktu	39720.040.016
Značka	-
UBB	950359135320
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825261
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	4
Průměr (mm)	4
Délka (L) (mm)	16
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d ₁ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

DIN	1472
ISO	8745

Technická specifikace

c ≈	0.5
d ₂ ≈	4.25
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčres

