



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 4X24MM

Objednací číslo 39720.040.024

Značka -

UBB 950359135577

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825285

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	24 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2603
DIN	1472
ISO	≈8745

Technická specifikace

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	24
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčrt

