



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 4X36MM

Objednací číslo 39720.040.036

Značka -

UBB 950359135734

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825322

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	36 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8745
DIN	1472
NEN	≈2603

Technická specifikace

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	36
r ≈	4
Tolerance	h11
V	10.6

Technický náčrt

