



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 6X36MM

Objednací číslo	39720.060.036
Značka	-
UBB	950359137482
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825520
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	6 mm
Délka	36 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2603
ISO	≈8745
DIN	1472

Technická specifikace

c ≈	0.8
d1	6
d2 ≈	6.3
D (mm)	6
L (mm)	36
r ≈	6
Tolerance	h11
V	22.8

Technický náčrt

