



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 8X24MM

Objednací číslo 39720.080.024

Značka -

UBB 950359138217

UNSPSC 31163215

EAN 8715492825612

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	24 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2603
ISO	≈8745
DIN	1472

Technická specifikace

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.35
D (mm)	8
L (mm)	24
r ≈	8
Tolerance	h11
V	40.5

Technický náčrt

