

## Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 8X30MM



Číslo produktu	39720.080.030
Značka	-
UBB	950359138399
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825629
BAL. od 100	Pouze celé balení

### Technické parametry

$d_1$	8
Průměr (mm)	8
Délka (L) (mm)	30
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru $d_1$ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

### Standardy

DIN	1472
ISO	8745

### Technická specifikace

$c \approx$	1
$d_2 \approx$	8.35
$r \approx$	8
Tolerance	h11
V	40.5

### Technický náčres

