



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 2,5X12MM

Objednací číslo	39730.025.012
Značka	-
UBB	950359658883
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825902
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2.5 mm
Délka	12 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Technická specifikace

c ≈	0.3
d1	2.5
d2 ≈	2.65
D (mm)	2.5
f ≈	1.2
L (mm)	12
r ≈	2.5
Tolerance	h9
V	4.25

Technický náčrt

