



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 3X12MM

Objednací číslo	39730.030.012
Značka	-
UBB	950359659469
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825988
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	12 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.2
D (mm)	3
f ≈	1.3
L (mm)	12
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

