

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 3X30MM



Číslo produktu	39730.030.030
Značka	-
UBB	950359659873
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826022
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	3
Průměr (mm)	3
Délka (L) (mm)	30
Poznámky	V = Stříhová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d ₁ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standards

ISO	8740
DIN	1473

Technická specifikace

c ≈	0.4
d ₂ ≈	3.20
f ≈	1.3
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický náčrt

