

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 5X36MM



Číslo produktu	39730.050.036
Značka	-
UBB	950359661598
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826237
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	5
Průměr (mm)	5
Délka (L) (mm)	36
Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d ₁ (nom.) je doporučeno toleranční pole H11. Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název)	Automatová ocel

Standarty

DIN	1473
ISO	8740

Technická specifikace

c ≈	0.6
d ₂ ≈	5.25
f ≈	2
r ≈	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický náčrt

