



Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Hliník 1,6X6MM

Objednací číslo	45390.016.006
Značka	-
UBB	500648883295
UNSPSC	31163215
EAN	8717077229853
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.6 mm
Délka	6 mm
Tvar hlavy	Kulatá hlava
Materiál	Hliník
Info	Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.

Standardy

DIN	1476
-----	------

Technická specifikace

d1	1.6
d2 ≈	1.7
d3	2.8
D (mm)	1.6
f ≈	0.5
k	1
L (mm)	6
r ≈	1.6
Tolerance	+0/-0.05

Technický náčrt

