

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 M10X40

Objednací číslo	46010.100.040
Značka	-
UBB	950351739962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839954
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	40 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Mosaz
Technický materiál	CU2/CU3
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Technický nákres

