

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Mosaz CU2/CU3 M12X90

Objednací číslo	46011.120.090
Značka	-
UBB	500648893278
UNSPSC	31161620
EAN	8717077257979
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	90 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Mosaz
Technický materiál	CU2/CU3
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Technický náčrt

