

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M8X25

Objednací číslo	46060.080.025
Značka	-
UBB	950351745720
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840981
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	25 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Mosaz
Technický materiál	CU2/CU3
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Poniklované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technický náčrt

