



Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Mosaz 3X6MM

Objednací číslo	47580.030.006
Značka	-
UBB	500648898483
UNSPSC	31163215
EAN	8717077230583
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	6 mm
Tvar hlavy	Kulatá hlava
Materiál	Mosaz
Info	Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.

Standardy

DIN	1476
-----	------

Technická specifikace

d1	3
d2 ≈	3.2
d3	5.2
D (mm)	3
f ≈	1
k	1.8
L (mm)	6
r ≈	2.8
Tolerance	+0/-0.075

Technický náčrt

