



Šroub do dřeva se zápusťnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz Opálené 3X30MM

Objednací číslo 49352.030.030

Značka -

UBB 500649383220

UNSPSC 31161508

EAN 8717077269477

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	30 mm
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápusťná oválná hlava
Materiál	Mosaz
Povrchová úprava	Opálené
Info	Závit do dřeva podle DIN 7998.

Standardy

NF	E25-605
DIN	95
NEN	2252

Technická specifikace

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
f ≈	0.75
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8

Technický náčrt

