

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M24X320

Objednací číslo 51000.240.320

Značka -

UBB 500571234862

UNSPSC 31161620

EAN 8715494541237

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	320 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	320
P	3
s	36

Technický náčrt

