

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M30X220

Objednací číslo	51000.300.220
Značka	-
UBB	952351683091
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252401
BAL. od 5	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	220 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	220
P	3.5
s	46

Technický náčrtek

