

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 Min.50 M24X70

Objednací číslo 51010.240.070

Značka -

UBB 950351783424

UNSPSC 31161620

EAN 8715492257222

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	70 mm
Třída	Min.50
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Info Rozměry průměru M20 a rozměry s délkou 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Technický náčrtek

