



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A2 70 M6X150

Objednací číslo	51050.060.150
Značka	-
UBB	500621785178
UNSPSC	31161605
EAN	8715494512244
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	150 mm
Třída	70
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Standardy

DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technická specifikace

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	150
P	1
s	5

Technický náčrt

