



Šroub se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 M24X50

Objednací číslo	51060.240.050
Značka	-
UBB	952351626660
UNSPSC	31161518
EAN	8715492265845
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	50 mm
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	10642
-----	-------

Info	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací
------	--

materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technická specifikace

b (min.)	54
d-D	M24
dk (max.)	39
Plný závit $L \leq$	90
k (max.)	14
L (mm)	50
P	3
s	14
α	60

Technický náčrt

