



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X2

Objednací číslo	51110.010.002
Značka	-
UBB	500633178172
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612029
BAL. od 1000	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	2 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standards

BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Plný závit $L \leq$	5
k (max.)	0.6
L (mm)	2
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Technický náčrt

