



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X3

Objednací číslo 51110.010.003

Značka -

UBB 500633178255

UNSPSC 31161504

EAN 8715494612036

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	3 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Plný závit $L \leq$	5
k (max.)	0.6
L (mm)	3
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Technický náčrt

