



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 M1,2X4

Objednací číslo 51110.012.004

Značka -

UBB 500633179089

UNSPSC 31161504

EAN 8715494612111

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1.2
Délka	4 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M1.2
Thread length (min.)	5
dk (max.)	2.3
Plný závit $L \leq$	5
k (max.)	0.72
L (mm)	4
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.25

Technický náčrt

