



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1X3

Objednací číslo	51120.010.003
Značka	-
UBB	950353254556
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270542
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M1
Délka	3 mm
Třída	70
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Nerezocel
Technický materiál	A2
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈1207
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
DIN	84
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	3
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Technický náčrt