



## Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,2X6

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 51120.012.006     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 950353255470      |
| UNSPSC          | 31161504          |
| EAN             | 8715492270634     |
| BAL. od 100     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Průměr             | M1.2                         |
| Délka              | 6 mm                         |
| Třída              | 70                           |
| Typ drážky         | Drážkované                   |
| Tvar hlavy         | Se zaoblenou válcovou hlavou |
| Materiál           | Nerezocel                    |
| Technický materiál | A2                           |
| Závit              | Metrický závit               |

### Standardy

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈1207     |
| DIN  | 84        |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN  | ≈1602     |
| NF   | ≈E25-127  |

### Technická specifikace

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M1.2 |
| Thread length (min.) | 25   |
| dk (max.)            | 2.3  |
| Plný závit L ≤       | 30   |
| k (max.)             | 0.8  |
| L (mm)               | 6    |
| n                    | 0.3  |
| P                    | 0.25 |
| t (min.)             | 0.3  |

### Technický náčrt